



## Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, KW, Lungimea totală: 125mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 726620 125    |
| GTIN               | 4003773035404 |
| Clasa articolului  | 73F           |

### Descriere

#### Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

#### Aplicație:

Recomandat și pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

### Descriere tehnică

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la | 0,2 - 1,6 mm              |
| Lățimea capului                                 | 13,5 mm                   |
| Putere de tăiere sârmă semidură din oțel        | 0,2 - 1,2 mm              |
| Lungimea de tăiere                              | 9 mm                      |
| Lungimea totală                                 | 125 mm                    |
| Mini teșitură                                   | Fără teșire               |
| Material  | Oțel special pentru scule |
| Standard  | DIN ISO 9654              |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Mâner                      | Manșon din mai multe componente            |
| Proces producție           | Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC) |
| Suprafață                  | brunat                                     |
| Caracteristici nume produs | KW   |
| Cu arc deschidere          | da   |
| cu clemă                   | nu   |
| Tip produs                 | Clește de tăiere                           |