



## Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 125Hmm



### Date comandă

Numărul de comandă	726645 125H
GTIN	4003773065074
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

### Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	0,2 - 0,6 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Lungimea totală	125 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Material	Oțel special pentru scule
Standard	DIN ISO 9654

Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	brunat
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere