



Clește cu tăiere laterală Super Knips[®], pentru electronică cu clemă, SFW, Lungimea totală: 125Hmm



Date comandă

Numărul de comandă	726650 125H
GTIN	4003773065081
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	0,2 - 0,6 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Lungimea totală	125 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Material	Oțel special pentru scule
Standard	DIN ISO 9654

Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	brunat
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	da
Tip produs	Clește de tăiere