



Clește cu tăiere laterală Super Knips[®], pentru electronică, mânere conductibile, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	726660 125
GTIN	4003773025184
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire, cu tășuri rectificat precis, fără mini teșitură. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.**

Aplicație:

Recomandat și pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei

Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere