

**HOLEX****Element Weldon cu compensare, lung, Pentru Ø nominal d: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335725 6
GTIN	4045197801616
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

Suport cilindric călit și rectificat cu **cuplaj cu schimbare rapidă**. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.

Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare.

Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeței de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

**Avantaj:**

- **Soluție la un preț atrăgător.**
- **Execuție stabilă, subțire.**
- **Variații ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

**Accesorii opționale:**

Element de compensare Cod 335730.

**Notă:**

Funcție de compensare minimă **numai** în combinație cu Cod 300415 și 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultați Cod 335740.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	14 mm
Lungime activă A	137 mm
Gamă de prindere d	6 mm
Interval de reglaj V	10 mm

Lungimea totală L	145 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă