

HOLEX**Element Weldon cu compensare, lung, Pentru Ø nominal d: 3,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335725 3,5
GTIN	4045197801647
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric călit și rectificat cu **cuplaj cu schimbare rapidă**. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.

Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare.

Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeței de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

Avantaj:

- **Soluție la un preț atrăgător.**
- **Execuție stabilă, subțire.**
- **Variații ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.**

Aplicație:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

Accesorii opționale:

Element de compensare Cod 335730.

Notă:

Funcție de compensare minimă **numai** în combinație cu Cod 300415 și 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultați Cod 335740.

Descriere tehnică

Ø exterior D	12 mm
Lungime activă A	136 mm
Gamă de prindere d	3,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm

Lungimea totală L	145 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă