



MultiMaster AMM 500 Plus Top Acumulator, Tip: 71292261



Date comandă

Numărul de comandă	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Sculă multifuncțională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere și renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului și metalului, șlefuire, desprinderea gresiei și faianței și multe altele.

Livrare:

Set de accesorii cu 30 de piese, 1× dispozitiv de aspirație, 1× geantă de scule, din plastic.

Setul de accesorii cu 30 de piese este format din: 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (Ø 75), 1× rașpel din carbură (formă triunghiulară), 1× șpaclu, 1× placă de șlefuire perforată, câte 1× coală de hârtie de șlefuit, perforată (K60, K80, K120, K180).

Incl. 1× încărcător rapid ALG 80, 2× pachete de acumulatori Li-ion (18 V/3 Ah). 1 set geantă de scule „**acumulator**” cu încărcător, 1 placă de șlefuire, câte 3 foi abrazive de șlefuit (granulație

60, 80, 120, 180), 1 șpaclu rigid, 1 pânză de ferăstrău segmentată HSS, 1 pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 pânză universală de ferăstrău E-Cut (44 mm).

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073834 – 073845.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Denumirea producătorului: AFMM 18 QSL

Capacitate acumulator: 3 Ah

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Sistem de prindere: StarlockPlus, Starlock

Număr oscilații: 11000 - 18500 min⁻¹

Unghi de oscilare: 3,4 grad

Descriere tehnică

Lungimea plăcii abrazive între colțuri	80 mm
Denumirea producătorului	AFMM 18 QSL
Capacitate acumulator	3 Ah
Greutate	1,8 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr oscilații	11000 - 18500 min ⁻¹
Sistem de prindere	StarlockPlus, Starlock
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Unghi de oscilare	3,4 grad
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tip produs	Oscilatoare

Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip FE30	073845 FE30
-----------------------------------	-------------

Încărcător cu acumulator Tip FE50	073845 FE50
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073836 FE18
Încărcător cu acumulator Tip FE80	073845 FE80
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18