



Dispozitiv de verificare a curentului și tensiunii, Tip: 755-2



Date comandă

Numărul de comandă	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Carcasă ergonomică din plastic cu inel antialunecare, zonă de prindere cauciucată și suport pentru vârfuri de măsurare. **Măsurarea complet automată a curentului, tensiunii, rezistenței.** Vârfuri de măsurare interschimbabile. Lanternă integrată pentru luminarea locului de măsurat.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională a tensiunii și polarității, precum și pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor). Suplimentar, verificarea fazelor cu un pol și măsurarea câmpului rotativ. Cu aprobare pentru verificarea tensiunii instalațiilor până la maxim 1000 V.

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Livrare:

Incl. baterii Cod 081561 Ref. LR3, vârfuri de măsurare și prelungiri vârfuri de măsurare.

Descriere tehnică

Iluminare a punctelor de măsurare	da
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tensiune alternativă CA	6 V - 1000 V
Tensiune continuă CC	6 V - 1000 V
Verificare a continuității circuitelor	da
Curent alternativ CA	0,1 - 200 A
Domeniu de afișare	4000
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	I4
Rezistență	1 Ω - 100 kΩ
Verificarea fazelor	da
Verificarea sensului de rotație a câmpului	da
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

Servicii

Calibrare DAkkSClește ampermetric Tip D	027060 D
CalibrareClește ampermetric Tip D	027050 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------