



Multimetru, Tip: 760-1



Date comandă

Numărul de comandă	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD mare, iluminat și zonă de prindere cauciucată.

Detectare automată a mărimii de măsurat pe baza alocării conectorilor. Reglare automată a domeniului de măsurare și a tipului de măsurare (AC/DC). Operare simplă, cu evitare a erorilor, datorită tastelor funcționale iluminate.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și conductori de măsură.

Descriere tehnică

Tensiune continuă CC	0,1 mV - 600 V
Curent continuu CC	1 mA - 10 A
Verificarea diodelor	da
Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Rezistență	0,1 - 40 MΩ
Frecvență	0,001 Hz - 512 kHz
Capacitate	0,001 nF - 100 μF
Clasă de protecție IP	IP 64
Verificare a continuității circuitelor	da
Precizie de bază	0,8 %
Tensiune alternativă CA	0,1 mV - 600 V
Curent alternativ CA	1 mA - 10 A
Calibrarea	I3
Domeniu de afișare	4000
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN EN 61326-1
Standard	EN 61010-2-033
Tip produs	Multimetru

Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
----------------------------------------------------------	------------