



## Multimetru, Tip: 760-2



### Date comandă

Numărul de comandă	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD mare, iluminat și zonă de prindere cauciucată.

**Detectare automată a mărimii de măsurat pe baza alocării conectorilor. Reglare automată a domeniului de măsurare și a tipului de măsurare (AC/DC). Operare simplă, cu evitarea erorilor, datorită tastelor funcționale iluminate.**

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

#### Standard:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și conductori de măsură. Adaptor suplimentar pentru termoelemente tip K.

#### Accesorii opționale:

Senzor de temperatură Cod 474120 Ref. OF

## Descriere tehnică

Rezistență	0,1 - 60 MΩ
Precizie de bază	0,1 %
Frecvență	0,001 Hz - 30 MHz
Tensiune continuă CC	0,1 mV - 600 V
Tensiune alternativă CA	0,1 mV - 600 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Clasă de protecție IP	IP 64
Temperatură	-20 - 500 °C
Capacitate	0,001 nF - 30000 μF
Curent continuu CC	0,1 μA - 10 A
Calibrarea	I3
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Domeniu de afișare	6000
Curent alternativ CA	0,1 μA - 10 A
Verificarea diodelor	da
Verificare a continuității circuitelor	da
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN EN 61326-1
Standard	EN 61010-2-033
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3

## Accesorii

Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3