



Multimetru, Tip: 760-3



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 473310 760-3 |
| GTIN | 4029547013966 |
| Clasa articolului | 47B |

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD mare, iluminat și zonă de prindere cauciucată.

Detectare automată a mărimii de măsurat pe baza alocării conectorilor. Reglare automată a domeniului de măsurare și a tipului de măsurare (AC/DC). Operare simplă, cu evitarea erorilor, datorită tastelor funcționale iluminate.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și conductori de măsură.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Precizie de bază | 0,1 % |
| Capacitate | 0,001 nF - 60000 μ F |
| Curent continuu CC | 0,1 μ A - 10 A |
| Clasă de protecție IP | IP 64 |
| Rezistență | 0,1 - 60 M Ω |
| Frecvență | 0,001 Hz - 60 MHz |
| Verificare a continuității circuitelor | da |
| Calibrarea | I3 |
| Domeniu de afișare | 6000 |
| Curent alternativ CA | 0,1 μ A - 10 A |
| Temperatură | -20 - 500 °C |
| Verificarea diodelor | da |
| Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Procedeu de măsurare | TRUE RMS |
| Tensiune continuă CC | 0,1 mV - 1000 V |
| Tensiune alternativă CA | 0,1 mV - 1000 V |
| Număr de baterii incluse | 3 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081561 LR3 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | DIN EN 61326-1 |
| Standard | EN 61010-2-033 |
| Tip produs | Multimetru |

Servicii

| | |
|---|----------|
| CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3 | 027000 3 |
| Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3 | 027010 3 |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|

