



Clește ampermetric digital, Tip: 770-1



Date comandă

Numărul de comandă	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD iluminat și mânere cauciucate. **Mecanismul de prindere unic** ușurează munca în locuri înguste. **Reglare automată a domeniului de măsurare și a tipului de măsurare (AC/DC)**. Cu domeniu de măsurare μA pentru măsurarea curenților de ionizare (cu conductori de măsură).

Aplicație:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și conductori de măsură.

Descriere tehnică

Curent continuu CC	0,1 A - 400 A
Tensiune alternativă CA	1 mV - 600 V

Precizie de bază	0,8 %
Frecvență	0,001 Hz - 10 kHz
Rezistență	0,1 - 40 MΩ
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Domeniu de afișare	4000
Tensiune continuă CC	1 mV - 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Curent alternativ CA	0,1 A - 400 A
Verificare a continuității circuitelor	da
Verificarea diodelor	da
Capacitate	0,001 μF - 100 μF
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	3× Cod 081561 Ref. LR3
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D
CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------