



Clește ampermetric digital, Tip: 770-3



Date comandă

Numărul de comandă	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD iluminat și mânere cauciucate. **Mecanismul de prindere unic** ușurează munca în locuri înguste. **Reglare automată a domeniului de măsurare și a tipului de măsurare (AC/DC)**. Cu domeniu de măsurare μA pentru măsurarea curenților de ionizare (cu conductori de măsură). Transfer de date prin bluetooth și aplicația testo Smart Probes (condiții de sistem: iOS 8.3 resp. Android 4.3 sau mai recent / bluetooth 4.0). Măsurarea eficienței.

Aplicație:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și conductori de măsură.

Descriere tehnică

Rezistență	0,1 - 60 M Ω
------------	---------------------

Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Frecvență	0,001 Hz - 10 kHz
Domeniu de afișare	6000
Curent continuu CC	0,1 A - 600 A
Tensiune continuă CC	1 mV - 600 V
Curent alternativ CA	0,1 A - 600 A
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Precizie de bază	0,1 %
Tensiune alternativă CA	1 mV - 600 V
Verificare a continuității circuitelor	da
Verificarea diodelor	da
Măsurarea eficienței	da
Capacitate	0,001 μ F - 60000 μ F
Temperatură	-20 - 500 °C
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	3× Cod 081561 Ref. LR3
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------