



## Dispozitiv de verificare a tensiunii, Tip: 750-3



### Date comandă

Numărul de comandă	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă din plastic și mâner ergonomic cu inel antialunecare pentru lucru în condiții de siguranță fără risc de alunecare. **Ecran clar 360°** cu cablu din fibră optică. **Lanternă integrată de buzunar** pentru luminarea locului de măsurat.

**Afișaj LCD suplimentar** pentru valoarea măsurată actuală.

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe etape, a tensiunii, circuitelor și polarității. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor). Cu conexiune de sarcină (30 mA declanșare FI prin buton de pornire).

#### Standard:

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

#### Livrare:

Inclusiv baterii Cod 081561 Ref. LR3, protecție vârfuri de verificare și prelungiri vârfuri de măsură.

### Descriere tehnică

Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Verificarea fazelor	100 – 690 V
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED până la 500 kΩ
Afișaj	LCD
Verificarea sensului de rotație a câmpului	100 – 690 V
Interval de afișare CA	12 - 690 V
Clasă de protecție IP	IP 64
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Comutator de siguranță FI/RCD curent de verificare	da
Calibrarea	I1
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

## Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------