

**Clește cu vârf lat pentru electronică, Lungimea totală: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727195 115
GTIN	4003773024835
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Lustruire tipogindă, astfel nu există defecțiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulație de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere ușoară și uniformă. Manșoane de prindere negre/gri, electroizolant din mai multe componente. **Recomandat ESD.** Suprafețe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenție.

**Aplicație:**

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică și mecanică fină.

**Standard:**

DIN ISO 9655

**Material:**

Oțel pentru rulmenți cu bile, călit în ulei.

**Notă:**

Alte modele sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	9,5 mm
Lungimea totală	115 mm
Model de	rectificat neted pe interior
Lungimea fălcilor	22,5 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Formă a fălcii	plat, drept

Standard	DIN ISO 9655
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Suprafață	lucios ca oglinda
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci plate