



Clește cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund, FW, Lungimea totală: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	726435 115
GTIN	4003773025092
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Lustruirea tip oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manșoane negre / gri din mai multe componente, conductibile electric. **Recomandat pentru ESD.**

Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tășuri călite prin inducție.

Descriere tehnică

Lățimea capului	11 mm
Lungimea totală	115 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,3 - 1,6 mm
Lungimea de tăiere	14 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	0,3 - 0,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	0,3 - 1,2 mm

caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire fină
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Formă piatră	rotund
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Suprafață	cu efect de oglindă
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere