



Clește cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap ascuțit, KW, Lungimea totală: 115mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 726432 115 |
| GTIN | 4003773039761 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Lustruirea de oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.

Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tășuri călite prin inducție.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------|
| Lungimea de tăiere | 14 mm |
| Lățimea capului | 11 mm |
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu \varnothing de până la | 0,3 - 1,3 mm |
| Lungimea totală | 115 mm |
| Putere de tăiere sârmă semidură cu \varnothing de până la | 0,3 - 0,8 mm |
| Mini teșitură | Fără teșire |

| | |
|----------------------------|--|
| Material | Oțel pentru rulmenți cu bile |
| Formă piatră | ascuțit |
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Mâner | Manșon din mai multe componente |
| Proces producție | Tăișuri călite prin inducție (cca. 57 HRC) |
| Suprafață | cu efect de oglindă |
| Caracteristici nume produs | KW |
| Cu arc deschidere | da |
| Tip produs | Clește de tăiere |