

**Garant****Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 130 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725500 130
GTIN	4045197166395
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la cca. 15°. Șurubul opritor reglabil reduce uzura tăișului.

**Aplicație:**

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Mini teșitură: Fără teșire

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	130 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Înclinat la 15°
Caracteristici nume produs	KW

Cu arc deschidere	da
Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	da
Tip produs	Clește de tăiere

## Accesorii

Șurub de reglare pentru cleștele cu tăiere laterală pentru plastic Tip 135	725512 135
Arc pentru clește cu tăiere laterală pentru plastic Tip 135/160	725510 135/160