

Garant

Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 190mm



Date comandă

Numărul de comandă	725500 190
GTIN	4045197166418
Clasa articolului	71B

Descriere

Execuție:

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la cca. 15°. Șurubul opritor reglabil reduce uzura tăișului.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	190 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Înclinat la 15°
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da

Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	da
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Arc pentru clește cu tăiere laterală pentru plastic Tip 180	725510 180
---	------------