

Garant**Unitate de fretare compactă, Tip: SU1****Date comandă**

Numărul de comandă	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

Unitate de fretare compactă cu răcire integrată a aerului în poziția de fretare.

Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.

Depozit pentru plăci de ecranare.

Unitate de fretare compactă GARANT SU1.

Aplicație:

- Pentru răcire cu aer, în funcție de contur.
- Pentru strângere rapidă / dilatare, pentru cozi din HM și HSS.
- Gamă de fretare Ø 3 – 32 mm.

Livrare:

- 4 plăci de ecranare Ø 3 – 32 mm Cod 354240.
- Inel de prindere.
- 1 pereche de mănuși de protecție.

Accesorii opționale:

- Structură de bază compatibilă Cod 354291.
- Plăci de ecranare de schimb Cod 354240.
- Suporturi de bază pentru scule Cod 354225 – 354227.
- Adaptoare de răcire pentru răcirea cu aer Cod 354235 – 354236.
- Unitate de răcire Cod 354215 CU1.

Lățime: 700 mm
Înălțime: 986 mm
Adâncime: 533 mm
Racord: 3-CA 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Putere: 11 kW
Greutate: 45 kg

Descriere tehnică

Lățime	700 mm
Racord	3-CA 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Putere	11 kW
Înălțime	986 mm
Greutate	45 kg
Adâncime	533 mm
Serie	SU1
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Unitate de fretare compactă

Accesorii

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte TempDex 710 Mărimea mănușilor 9	094630 9
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 14-16 mm	354260 14-16
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 10-12 mm	354265 10-12
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 10-12 mm	354260 10-12
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 4 mm	354268 4
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 18-20 mm	354260 18-20
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 6-8 mm	354260 6-8
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 25-32 mm	354260 25-32
Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte TempDex 710 Mărimea mănușilor 11	094630 11
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 12 mm	354268 12
Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte Mărimea mănușilor 8	094645 8
Dulap integrat în bază pentru unitate de fretare compactă Lățime 1500 mm	354291 1500
Element de răcire brut	354279
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 3-5 mm	354260 3-5
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 3-5 mm	354265 3-5
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm	354240 3-5
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 8 mm	354268 8
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 10 mm	354268 10
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 5 mm	354268 5
Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte ActivArmr® 42-474 Mărimea mănușilor 10	094620 10
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 6 mm	354268 6
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 3 mm	354268 3
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 6-8 mm	354265 6-8