

Garant**Unitate de răcire, Tip: CU1****Date comandă**

Numărul de comandă	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

- Depozit pentru elemente de răcire.
- Variantă Stand-Alone.
- 2 × sisteme de răcire dirijate forțat (fără deteriorarea sculei!).

Aplicație:

- Pentru răcire în funcție de contur.

Livrare:

- Inclusiv sistem activ de răcire.
- 5 elemente de răcire Ø 6 – 32 mm Cod 354260.

Accesorii opționale:

- Dulap integrat compatibil Cod 354290.
- Elemente de răcire Cod 354260 – Cod 354279 pe lista pieselor de schimb.

Notă:

Pentru funcționarea sistemului activ de răcire sunt necesari 1,4 litri de glicol etilic (de ex. Glysantin G48).

Descriere tehnică

Lățime lichid activ de răcire	413 mm
Greutate	39 kg
Adâncime lichid activ de răcire	283 mm
Greutate lichid activ de răcire	22 kg
Înălțime lichid activ de răcire	415 mm
Adâncime	533 mm
Putere lichid activ de răcire	0,47 kW
Lățime	430 mm
Înălțime	902 mm
Racord lichid activ de răcire	230 V / 50 - 60 Hz
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Element de răcire

Accesorii

Element de răcire4,5° Pentru Ø de strângere D1 6-8 mm	354265 6-8
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Element de răcire4,5° Pentru Ø de strângere D1 3-5 mm	354260 3-5
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Element de răcire3° Pentru Ø de strângere D1 12 mm	354268 12
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 50	354226 50
Element de răcire3° Pentru Ø de strângere D1 6 mm	354268 6
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm	354240 3-5
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 32	354226 32
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 40	354227 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 63	354226 63
Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 80	354226 80
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 18-20 mm	354260 18-20
Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 30	354227 30
Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 63	354227 63
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 3 mm	354268 3
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 10-12 mm	354260 10-12
Element de răcire brut	354279
Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 40	354226 40
Element de răcire 3° Pentru Ø de strângere D1 5 mm	354268 5
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 25-32 mm	354260 25-32
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Element de răcire 4,5° Pentru Ø de strângere D1 6-8 mm	354260 6-8
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354236 3-5,9

Element de răcire4,5° Pentru Ø de strângere D1 3-5 mm	354265 3-5
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Element de răcire4,5° Pentru Ø de strângere D1 10-12 mm	354265 10-12
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 100	354226 100
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Element de răcire3° Pentru Ø de strângere D1 8 mm	354268 8
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Element de răcire4,5° Pentru Ø de strângere D1 14-16 mm	354260 14-16
Element de răcire3° Pentru Ø de strângere D1 10 mm	354268 10
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Element de răcire3° Pentru Ø de strângere D1 4 mm	354268 4
Dulap integrat în bază pentru unitate de fretare compactă Lățime 1500 mm	354291 1500
Suport de bază pentru portsculepentru PSC pentru coadă conică PSC 50	354227 50