


Garant**Menghină cu fixare centrică, neutră, Lățimea bacului A: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360133 80
GTIN	4045197801296
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.

- **Siguranță maximă de funcționare datorită capsulării.**
- **Precizie de re poziționare ridicată 0,02 mm.**
- **Reglaj variabil la centru $\pm 0,02$ mm.**
- **Suprafețe funcționale călite.**
- **Mai stabil din oțel pentru scule, protecția suprafeței prin nitrurare de scurtă durată.**

Avantaj:

Utilizare multifuncțională.

- **Greutate mică, flexibilă.**

Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Direct pe masa mașinii, palet interschimbabil sau consola triplă Cod 360156.

Livrare:

Inclusiv biți de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Inclusiv 2 bride de strângere fără trepte.

Accesorii opționale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135 – 360151.

Descriere tehnică

Forță de strângere până la maxim	17 kN
Lățime	80 mm
Cursă	22 mm
Lățimea bacului A	80 mm
Înălțime	50,2 mm
Lungime	110 mm
Moment	40 Nm
Greutate	2,5 kg
Recomandat pentru codul de culoare	ZC 80
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360143 80
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 80	360135 80
Pereche de bacuri HM Pentru tip 80	360138 80
Pereche de bacuri prismatice Pentru tip 80	360148 80
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 80	360136 80
Pereche de bacuri moi Pentru tip 80	360145 80
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360142 80
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360140 80
Pereche de bacuri moi Pentru tip 80	360146 80
Pereche de bacuri HM Pentru tip 80	360137 80
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360141 80