

Garant**Menghină cu fixare centrică, neutră, Lățimea bacului A: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă

360133 120

GTIN

4045197801906

Clasa articolului

310

Descriere**Execuție:**

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.

- **Siguranță maximă de funcționare datorită capsulării.**
- **Precizie de re poziționare ridicată 0,02 mm.**
- **Reglaj variabil la centru $\pm 0,02$ mm.**
- **Suprafețe funcționale călite.**
- **Mai stabil din oțel pentru scule, protecția suprafeței prin nitrurare de scurtă durată.**

Avantaj:

Utilizare multifuncțională.

- **Greutate mică, flexibilă.**

Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Direct pe masa mașinii, palet interschimbabil sau consola triplă Cod 360156.

Livrare:

Inclusiv biți de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Inclusiv 2 bride de strângere fără trepte.

Accesorii opționale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135 – 360151.

Descriere tehnică

Cursă	25 mm
Lățime	120 mm
Moment	60 Nm
Forță de strângere până la maxim	25,5 kN
Înălțime	50,2 mm
Lungime	130 mm
Greutate	5,1 kg
Lățimea bacului A	120 mm
Recomandat pentru codul de culoare	ZC120
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360143 120
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 120	360136 120
Pereche de bacuri HM Pentru tip 120	360138 120
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 120	360135 120
Pereche de bacuri prismatice Pentru tip 120	360148 120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360141 120
Pereche de bacuri moi Pentru tip 120	360145 120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360140 120