



Șubler digital pentru atelier IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 800mm



Date comandă

Numărul de comandă	415366 800
GTIN	2050001949677
Clasa articolului	46P

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcție Preset (ajustare inițială). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.

Descriere tehnică

Citire	0,0005 inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Eroare de toleranță	0,04 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm
Citire	0,01 mm

Fișă de date

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/415366-800>