



Șubler digital pentru atelier IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	415366 1000
GTIN	2050001949660
Clasa articolului	46P

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcție Preset (ajustare inițială). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.

Descriere tehnică

Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Eroare de toleranță	0,04 mm
Citire	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2