

**Garant****Cap de filetare cu schimbare rapidă MLA RI 50 bar, Ø cozii 25 mm, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Clasa articolului	31M

**Descriere****Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bușele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice până la < 3 μm.**

**Aplicație:**

Pentru **centrele de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

**Accesorii opționale:**

Bușe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bușe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

**Notă:**

Turația maximă 4000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Ø exterior D	60 mm
Compensarea lungimii cursă	1 mm
Recomandat pentru ER	25
Ø interior D <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	56 mm
Suport	Ø cozii 25 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă