


**Bandă adezivă de aluminiu, Lățime × lungime (mm×m): 50X55****Date comandă**

Numărul de comandă	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte și la lumină și este rezistentă la manifestări meteo și la acțiunea substanțelor chimice.

**3M™ 431** prezintă caracteristici remarcabile de etanșare datorită unei bune protecții la umiditate și se poate folosi fără probleme în aplicații de durată.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Acrilat

Culoarea: argintiu

Lungime: 55 m

Lățime: 50 mm

Grosime: 0,09 mm

**Descriere tehnică**

Grosime	0,09 mm
Lățime	50 mm

## Fișă de date

Denumirea producătorului	431
Culoarea	argintiu
Lungime	55 m
durabilitate minimă	12 lună
Temperatură de depozitare	20 °C
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	rezistență la umezeală
Tip de bandă adezivă	unilateral
Cu căptușeală	nu
Rezistent la temperaturi de până la	-55 - 155 °C
Material de suport	Aluminiu
Rezistență la rupere	3,38 N/mm
Adeziv	Acrilat
Capacitate de întindere	5 %
umiditate depozitare	50 %
Utilizare	Înfășurare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etașare
Utilizare	Împrejmuire
Utilizare	Ecranare
Forță de lipire pe oțel	0,44 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă