



## Burghiu din carbură, pentru beton „CYL-3”, Ø burghiului: 16 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	786005 16
GTIN	3165140186834
Clasa articolului	76K

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă în trepte.

#### Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tășului.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 100 mm

Lungimea totală: 160 mm

Ø cozii: 12,3 mm

### Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Ø burghiului	16 mm
Lungimea spiralei	100 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii	12,3 mm
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție

Coadă tip

Coadă cilindrică

Tip produs

Burghiu pentru piatră