

Garant

Micro-cuțit pentru strunjire interioară, pe dreapta, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 4,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	270516 4,2
GTIN	4045197802231
Clasa articolului	21I

Descriere

Aplicație:

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Ø cozii d: 4 mm

Distanță între centrele vârfurilor L₃: 1,95 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 0,3 mm

Rază R: 0,15 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d	4 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	0,3 mm
Ø minim D _{min}	4,2 mm
Distanță între centrele vârfurilor L ₃	1,95 mm
Rază R	0,15 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,020 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/rot
Lungime activă L ₁	21 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 21 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat în anumite condiții		
întrerupt	recomandat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		