



Set celule de acumulator NiMH reîncărcabile preîncărcat, Dimensiune internațională: LR20



Date comandă

Numărul de comandă	081575 LR20
GTIN	4013674353620
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Acumuloare cu **capacitate maximă** pentru perioade lungi de descărcare cu tehnologie NiMH ecologică; capacitate de reîncărcare de peste 1000 de ori.

Tehnologie nouă de acumuloare maxE. Se livrează **preîncărcate**, pot fi utilizate 1 an fără încărcare, **autodescărcare minimă**, recomandate pentru consumatori de mică putere. Curent maxim de încărcare 1400 mA.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	1,2 V
Dimensiune internațională	LR20
Structură chimică reîncărcabilă	Hidruură metalică de nichel
Greutate (bucată)	147 g
Număr de acumuloare incluse	2

Tip acumulator	Mono, D
Capacitate acumulator	8500 mAh
Tip produs	Acumulator