

Garant**Suport pentru capace de șlefuit, Ø cap, lungimea capului, forma: 1125L****Date comandă**

Numărul de comandă	553100 1125L
GTIN	4045197802736
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Corp elastic crestat din cauciuc cu coadă din oțel.

Aplicație:

Mai ales în construcția de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

Adaptat pentru:

Capace de șlefuit Cod 553035 – 553328.

Descriere tehnică

Turație maximă	40000 min ⁻¹
Ø cap	11 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Tip produs	Suport pentru capace de șlefuit