

Garant**Disc de șlefuire (CER), Ø 76,2 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	554013 120
GTIN	4045197802354
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Durabilitate și putere de îndepărtare foarte mare datorită granulației ceramice cu autoascuțire (CER).

Aplicație:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Material abraziv	Granulație ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suport de material abraziv	Suport din fibre

Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 75 mm	554092 75

