

Garant**Set pietre de șlefuire diamantate, 10 piese D126, D, Număr de pietre de șlefuire: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	552810 10
GTIN	4045197803139
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni. Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Pentru **carbură, ceramică tehnică, fontă cenușie și fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP/GRP.**

Livrare:

Câte 1 piatră de șlefuit din fiecare formă.

Cilindru Cod 552500 Ref. 1; 2; 3; 5;

Sferă Cod 552600 Ref. 1; 2; 3; 4; 6;

Arc ogival Cod 552700 G0307.

Descriere tehnică

Ø cozii	3 mm
Număr de pietre de șlefuire	10
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D

Tip produs

Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat	15-20 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	15-20 m/s	
Piatră	recomandat	15-20 m/s	
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Forma G0307	552700 G0307
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 1 mm	552600 1
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 2 mm	552600 2
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 6 mm	552600 6
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 1 mm	552500 1
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 5 mm	552500 5
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 3 mm	552600 3
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 3 mm	552500 3
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 2 mm	552500 2
Pietre de șlefuire diamantategalvanizate D126 Ø cap 4 mm	552600 4