

Garant**Set pietre de șlefuire CBN, 10 piese B126, CBN, Număr de pietre de șlefuire: 10**

Date comandă

Numărul de comandă	552820 10
GTIN	4045197803146
Clasa articolului	51E

Descriere

Execuție:

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni. Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Pentru **toate oțelurile călite, îmbunătățite și cu aliaj înalt aliat.**

Livrare:

Câte 1 piatră de șlefuit din fiecare formă.

Cilindru Cod 552550 Ref. 1; 2; 3; 4; 5; Bilă Cod 552650 Ref. 1; 2; 3; 4; 6.

Descriere tehnică

Ø cozii	3 mm
Număr de pietre de șlefuire	10
Material abraziv	Nitrură cubică de bor
Prescurtare pentru material abraziv	CBN
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20-30 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
INOX	recomandat	20-30 m/s	
Ti	recomandat	20-30 m/s	
GG(G)	recomandat	20-30 m/s	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 5 mm	552550 5
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 4 mm	552550 4
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 6 mm	552650 6
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 1 mm	552550 1
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 4 mm	552650 4
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 2 mm	552650 2
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 3 mm	552550 3
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 1 mm	552650 1
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 3 mm	552650 3
Pietre de șlefuire CBNgalvanizate B126 Ø cap 2 mm	552550 2