



Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	418753 100
GTIN	4059192059095
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Inclusiv 3 palpatoare (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm și rază 6 mm).

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940. Palpator cu disc Cod 418660 Ref. 0,5, palpator special Cod 434900 – 4915 cu filet M 2,5.

Descriere tehnică

Ø bare măsurare	4 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Secțiunea riglei de măsurare	16 × 3 mm
Lungimea tălpii	85 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Palpator cu disc Grosimea discului 1 mm	418660 1
Capac pentru compartimentul de baterii	412235
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator cu disc Grosimea discului 0,5 mm	418660 0,5
Palpator din oțel Tip 2	434900 2