

Mahr**Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418753 200
GTIN	4059192057343
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafețe de palpăre pe un plan.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Calibrarea	A2
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Secțiunea riglei de măsurare	11,5 × 3,6 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abateri de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

Servicii

Calibrare DAkkS Șublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021230 200
Calibrare Șubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021220 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Capac pentru compartimentul de baterii	412235