

Mahr**Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 418753 300 |
| GTIN | 4059192057350 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafețe de palpăre pe un plan.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Domeniu de măsurare | 0 - 300 mm |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch |
| Lungimea tălpii | 150 mm |
| Secțiunea riglei de măsurare | 11,5 × 3,6 mm |
| Calibrarea | A2 |
| Citire comutabilă | 0,01 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 CR2032 |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață USB |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem de blocare a referinței MAHR |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șublere de adâncime pentru canale |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 021220 300 |
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 021010 300 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Capac pentru compartimentul de baterii | 412235 |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |