

Klauke®**Clește de sertizare mare, Tip: K05SYNCRO****Date comandă**

Numărul de comandă	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Clasa articolului	76C

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu acțiune compusă și șaibe profilate rotative, încorporate. Brațe tubulare cu mânere din plastic. Compatibilitate evidentă cu secțiunea transversală a șaibelor profilate. Ajustare a discului profilat prin manevrare cu o singură mână. Garantează o alocare sigură a secțiunii prin ajustarea sincronizată a discului profilat. Cu mâner ergonomic din 2 componente și protecție bilaterală contra alunecării.

Aplicație:

Pentru **papuc de sertizare cilindric** neizolat și **racord pentru țevi** (model normal).

Notă:

Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN și pentru papucii de cablu CNF franțuzești.

Clești de sertizare pentru papuci de cablu DIN și CNF franțuzești, se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Pentru secțiunea conductorului	6 - 50 mm ²
Lungimea totală	390 mm
Greutate	1,2 kg
Tip produs	Clește de sertizare

Accesorii

Set de bacuri de presare de schimb Tip K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO