

**Combidisc® Disc de rectificat Diamant, Ø 50,8 mm, Granulație: 220****Date comandă**

Numărul de comandă	554033 220
GTIN	4007220750506
Clasa articolului	55G

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp. Discuri de șlefuit cu granulație diamantată (D) pentru **materiale extrem de dure** cum ar fi carbura, sticla, ceramica, CRP/GRP și straturi de acoperire pentru protecție împotriva uzurii (de ex. emailuri). Utilizare pe discuri abrazive dure, respectiv semidure.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Granulație	220
Ø discurilor	50,8 mm
Corespunde granulației	76 μm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D

Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	7500 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm	554092 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm	554091 50