



Disc de șlefuit cu straturi multiple (CER) Purple Grain Multi, Ø 115 mm, Granulație: 36



Date comandă

Numărul de comandă	566355 36
GTIN	4027497569465
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Disc de rectificat cu 3 straturi, cu granulație ceramică (CER) și suport filetat integrat M14. Straturile inferioare se uzează uniform și eliberează stratul de deasupra. **Comportament agresiv de șlefuire** al discului din fibră combinat cu **silenziozitate ridicată** și cu avantajul durabilității discului de șlefuire în evantai.

Aplicație:

Pentru **șlefuirea dură și aspră** a suprafețelor și muchiilor.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	Purple Grain Multi
Granulație	36
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Filet	M14
Disc purtător	Disc suport din țesătură din fibre de sticlă

Optimizat pentru piesa de prelucrat	Ceramică
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad
Viteză periferică maximă	80 m/s
Număr de poziții	3
Tip produs	Disc de șlefuire