



## Mașină de găurit cu două viteze, Tip: 720555



### Date comandă

Numărul de comandă	075150 720555
GTIN	4014586882567
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

- **Mașină de găurit manuală compactă cu două trepte de putere pentru găurire, adâncire, filetare și înșurubare.**
- **Reglare electronică progresivă a turației, pentru o găurire și înșurubare ușoare.**
- **Comutator integrat cu schimbător de sens pentru manevrare confortabilă.**

Mâner suplimentar cu forma mâinii pentru o prindere sigură (adecvat formei).

#### Avantaj:

Reglare progresivă electronică a turației.

#### Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, 1 mâner suplimentar.

#### Notă:

Burghiele elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

### Descriere tehnică

Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Greutate	2 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	37 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	10 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	13 mm

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	BOP 13-2
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Putere absorbită	550 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	27 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Interval de turație treapta 2	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit