



Sistem de măsurare „Clamp assist” a forței de strângere, Tip: CA



Date comandă

Numărul de comandă	361306 CA
GTIN	4250364402897
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Sistem de recepție manual pentru recepția, respectiv evaluarea **forțelor de strângere transmise prin radio (2,4 GHz)** ale TITAN 2 clamp assist Cod 361304. Unitate robustă cu magnet pentru fixarea de ex. la o mașină, pentru o funcționare intuitivă. Sistem de recepție inclusiv acumulator, reîncărcabil prin USB. Afișaj generos, pentru o citire corectă a valorilor.

5 moduri de lucru: afișare a forței, mod de conectare, limite, transfer de date, baterie.

Avantaj:

1. Reglare foarte exactă și continuă a forței de strângere solicitate.
 - Nu există forțe de strângere prea **mari** în cazul pieselor dificile.
 - Nu există forțe de strângere prea **mici** în cazul așchierii dificile.
2. Strângere **sigură**. Nu există erori din cauza manipulării necorespunzătoare a unei chei dinamometrice.
3. Transmiterea datelor.
 - Modul live: Situația de strângere este înregistrată în 600 de seturi de date.
 - Modul statistic: Valori maxime și numărul de cicluri de strângere.
 - Ultimele 200 de operații de strângere sunt salvate.
4. Afișare constantă a forțelor de strângere actuale.

Interfață: Interfață USB

Unitate l: 260 mm

Unitate b: 110 mm

Unitate h: 30 mm

Afișaj l: 70 mm

Afișaj b: 35 mm

Temperatură de regim (de funcționare): 10 - 40 grad

Descriere tehnică

Unitate h	30 mm
Temperatură de regim (de funcționare)	10 - 40 grad
Afișaj b	35 mm
Unitate b	110 mm
Unitate l	260 mm
Afișaj l	70 mm
Tip	CA
Greutate	0,65 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Accesorii pentru menghină