

HOLEX**Șlefuitoare în evantai Material abraziv (A), fin, Ø cap×lățimea capului:
60X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554970 60X50
GTIN	4045197803948
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm.
Material abraziv intercalat cu corindon normal (A). Obține o **finisare mată uniformă**.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea Cr-Ni și a altor oțeluri aliate, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Turație maximă	9000 min ⁻¹
Turație recomandată	5000 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	60 mm
Lățimea capului	50 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	280
Grad de finețe	fin

Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		