



## Cheie dinamometrică cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 300Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657272 300
GTIN	4045197804136
Clasa articolului	62E

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale.

Clichet fix încorporat pentru prinderea locașurilor de cheie tubulară.

**Unități de măsură:** Nm, lbfft. Clichet cu **pătrat atașabil** și știft opritor pentru **strângere pe dreapta și pe stânga**.

#### Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

#### Aplicație:

Pentru serii mici până la medii.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Precizie:

$\pm 3$  % din valoarea afișată.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Afișaj	analog
Greutate	1350 g
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 Nm
Momentul maxim	300 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Intervalul momentului de torsiune	60 - 300 Nm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	460 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbf·ft
Standard	DIN EN ISO 6789
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea totală L	587 mm
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm

020020 1000

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm

020010 400

---

## Accesorii

Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare 1/2 inch

657271 1/2