



Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap atașabil, Momentul maxim de torsiune: 300Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657277 300
GTIN	4045197804174
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale.

Aparat principal cu locaș pătrat (fără cap de cheie atașabil). Capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657950.

Unități de măsură: Nm, lbfft.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3 % din valoarea afișată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	1350 g
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Momentul maxim	300 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Afișaj	analog
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 Nm
Intervalul momentului de torsiune	60 - 300 Nm
Lungimea totală L	588 mm
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	488 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Feedback	de declanșare
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	40 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Standard	DIN EN ISO 6789
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [I ₁]	448 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic

Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

Accesorii

Adaptor cu clichetcu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2