



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657352 100
GTIN	4045197804198
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Clichet montat fix cu pătrat introdus nedetașabil pentru **strângere pe dreapta și pe stânga**.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	1000 g
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Momentul maxim	100 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Intervalul momentului de torsiune	20 - 100 Nm
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L	375 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea pârgției inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	252 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
	020020 1000

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune
maxim 1000 Nm

Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală
Momentul maxim 1000 Nm

020190 1000

Accesorii

Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare
1/2 inch

657271 1/2

Tester electronic de verificare a cheii
dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 400 Nm

654460 400