



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 300Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657352 300
GTIN	4045197804211
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Clichet montat fix cu pătrat introdus nedetașabil pentru **strângere pe dreapta și pe stânga**.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Momentul maxim	300 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Greutate	1600 g
Intervalul momentului de torsiune	60 - 300 Nm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	460 mm
Lungimea totală L	587 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400

ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice„ProTest” Momentul maxim 400 Nm	654460 400
Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare 1/2 inch	657271 1/2