



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 20Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657352 20
GTIN	4045197546012
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu **clichet reversibil** și pătrat fix – doar pentru strângerea pe dreapta.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Greutate	400 g
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Momentul maxim	20 Nm
Intervalul momentului de torsiune	4 - 20 Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Feedback	de declanșare
Lungimea totală L	232 mm
Citire comutabilă	Nm
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	166 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare 1/4 inch	657271 1/4
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10