



Cheie dinamometrică cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 20Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657272 20
GTIN	4045197439420
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale.

Clichet fix încorporat pentru prinderea locașurilor de cheie tubulară.

Unități de măsură: Nm, lbfft. Cu **clichet reversibil** și pătrat fix – **doar pentru strângerea pe dreapta.**

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3 % din valoarea afișată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	20 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Afișaj	analog
Greutate	400 g
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,1 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Intervalul momentului de torsiune	4 - 20 Nm
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	232 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	166 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
---	-------------

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
--	------------

Accesorii

Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare 1/4 inch	657271 1/4
---	------------