



## Ruletă Vario precizie 1, Lungimea benzii: 2m



### Date comandă

Numărul de comandă	462090 2
GTIN	4007368112228
Clasa articolului	46M

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă deosebit de ușoară și de simplu de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

### Descriere tehnică

Lungime carcasă	58 mm
Înălțime carcasă	57 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungimea benzii	2 m
Lățime carcasă	26 mm
Standard	EG I
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

---

## Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m

026240 2